



NexStep®

КАТАЛОГ Ортодонтической продукции





NexStep Q®



NexStep дуги



NexStep Pro®



NexStep Tube®



NexStep Ultra®
Roth/MBT

NexStep®

Проверенное решение для врачей-ортодонт

NexStep Q® - металлическая самолигирующая брекет-система. В системе собраны лучшие решения: дополнительный паз для использования в сложных клинических случаях, вертикальная метка для точного позиционирования брекета, съемный крючок, полированный паз точных размеров. Торк заложенный в основание брекета. Проверенное решение для врачей-ортодонт России.

NexStep Pro® - металлическая самолигирующая брекет-система второго поколения. Полированный паз точных размеров и инновационная конструкция слайд-замка обеспечивает повышенный контроль торка и ротации, эффективное перемещение на протяжении всего лечения и лучшие гигиенические условия полости рта.

NexStep Ultra® - наша новейшая разработка-металлическая самолигирующая брекет-система NexStep Ultra®. Футуристический дизайн, полированный паз точных размеров. Более эффективная отработка торка и ротации за счет слайд-замка со шлицевым соединением типа «двойной ласточкин хвост», полностью перекрывающим паз брекета. Наличие прописи Roth и MBT дает больше возможностей врачу-ортодонт при решении сложных клинических случаев. Высота брекета всего 2.35 мм. Это лучший результат среди металлических самолигирующих брекетов. Они очень гигиеничны, врачи называют их «капелька».


Инновационные инженерные решения, высокоточное изготовление, учтен опыт разработок и «слабых мест» лидеров мирового рынка. Все это вы найдете в продукции компании.

ООО «Имплант Инжиниринг» - Российская компания, которая специализируется на проектировании и OEM-производстве высококачественных металлических брекетов класса «Премиум». Наше производство сертифицировано по CE 0197, FDA, ISO 13485. На всех этапах производства осуществляется контроль качества выпускаемой продукции в соответствии с системой менеджмента качества ISO 13485-2016. Брекеты марки NexStep® обеспечивают простоту, надежность и эффективность выполненной вами работы.



+7(985)144-44-42
+7(985)144-44-43
sales@nexstep.ru
www.nexstep.ru

РУ № РЗН 2024/23890 от 28 октября 2024 г.



NexStep Q®

	Центральный резец			Боковой резец			Клык			1-й и 2-й Премоляры		
	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий
Торк	+2°	+15°	+22°	-5°	+6°	+13°	-9°	+7°	+11°	-	-11°	-
Ангюляция	+5°	+5°	+5°	+9°	+9°	+9°	+5°	+5°	+5°	-	+2°	-
In/Out (мм)	1.00			1.00			0.90			0.90		
M/D паз (мм)	3.10			2.80			3.10			2.90		
	Центральный и боковой резцы			Клык			1-й Премоляр			2-й Премоляр		
	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий
Торк	-11°	-3°	-	0°	+7°	+13°	-	-12°	-5°	-	-17°	-
Ангюляция	+2°	+2°	-	+5°	+5°	+5°	-	+4°	+4°	-	+4°	-
In/Out (мм)	1.10			0.90			0.85			0.90		
M/D паз (мм)	2.80			3.10			2.90			2.90		

NexStep Pro®


	Центральный резец			Боковой резец			Клык			1-й и 2-й Премоляры		
	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий
Торк	+2°	+12°	+22°	-5°	+8°	+13°	-9°	+7°	+11°	-	-11°	-
Ангюляция	+5°	+5°	+5°	+9°	+9°	+9°	+5°	+5°	+5°	-	+2°	-
In/Out (мм)	1.00			1.00			0.85			0.90		
M/D паз (мм)	3.10			2.80			3.10			2.90		
	Центральный и боковой резцы			Клык			1-й Премоляр			2-й Премоляр		
	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий	Низкий	Стандартный	Высокий
Торк	-11°	-3°	-	0	+7°	+13°	-	-12°	-5°	-	-17°	-
Ангюляция	+2°	+2°	-	+5°	+5°	+5°	-	+4°	+4°	-	+4°	-
In/Out (мм)	1.10			0.85			0.95			1.15		
M/D паз (мм)	2.80			3.10			2.90			2.90		

NexStep Ultra®

	Центральный резец		Боковой резец		Клык		1-й и 2-й Премоляры	
	MBT	Roth	MBT	Roth	MBT	Roth	MBT	Roth
Торк	+17°	+12°	+10°	+8°	0°	-2°	-7°	
Ангюляция	+4°	+5°	+8°	+9°	+8°	+10°	0°	
In/Out (мм)	0.90		0.90		0.75		0.80	
M/D паз (мм)	2.90		2.80		2.90		2.90	
	Центральный и боковой резцы		Клык		1-й Премоляр		2-й Премоляр	
	MBT	Roth	MBT	Roth	MBT	Roth	MBT	Roth
Торк	-6°	-1°	0°	-11°	-12°	-17°	-17°	-22°
Ангюляция	0°	0°	+3°	+7°	+2°	0°	+2°	0°
In/Out (мм)	1.00		0.75		0.80		0.85	
M/D паз (мм)	2.60		2.90		2.90		2.90	



Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Q®»



- В системе предусмотрены: низкий, стандартный и высокий торк. Торк, заложенный в основание брекета.
- Точное соответствие размерам и высококачественное литье по передовой MIM-технологии с последующей полировкой выгодно отличает все наши брекет-системы от других производителей.
- Поставляются в наборе по 20 брекетов + 8 щечных трубок + 12 дополнительных крючков. Пропись щечных трубок соответствует прописи брекетов.

- Лазерная маркировка
- Анатомическая форма площадки предотвращает смещение брекета при фиксации
- Инновационный протектор, выполненный на опорной площадке увеличивает адгезию



Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Q®»

Низкий торк

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Артикул	
				L	R
Центральный резец	<u>21</u> <u>11</u>	+2°	+5°	12-211	12-111
Боковой резец	<u>22</u> <u>12</u>	-5°	+9°	12-221	12-121
Клык	<u>23</u> <u>13</u>	-9°	+5°	12-231	12-131
Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Артикул	
				L	R
Центральный и боковой резцы	<u>31-32</u> <u>41-42</u>	-11°	+2°	12-311/12-321	12-411/12-421
Клык	<u>33</u> <u>43</u>	0°	+5°	12-331	12-431

Стандартный торк

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Артикул	
				L	R
Центральный резец	<u>21</u> <u>11</u>	+15°	+5°	12-212	12-112
Боковой резец	<u>22</u> <u>12</u>	+6°	+9°	12-222	12-122
Клык	<u>23</u> <u>13</u>	+7°	+5°	12-232	12-132
1-й и 2-й Премоляры	<u>24-25</u> <u>14-15</u>	-11°	+2°	12- 242/12-252	12-142/12-152
Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Артикул	
				L	R
Центральный и боковой резцы	<u>31-32</u> <u>41-42</u>	-3°	+2°	12-312/12-322	12-412/12-422
Клык	<u>33</u> <u>43</u>	+7°	+5°	12-332	12-432
1-й Премоляр	<u>34</u> <u>44</u>	-12°	+4°	12-342	12-442
2-й Премоляр	<u>35</u> <u>45</u>	-17°	+4°	12-352	12-452

Высокий торк


Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Артикул	
				L	R
Центральный резец	<u>21</u> <u>11</u>	+22°	+5°	12-213	12-113
Боковой резец	<u>22</u> <u>12</u>	+13°	+9°	12-223	12-123
Клык	<u>23</u> <u>13</u>	+11°	+5°	12-233	12-133
Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Артикул	
				L	R
Клык	<u>33</u> <u>43</u>	+13°	+5°	12-333	12-433
1-й Премоляр	<u>34</u> <u>44</u>	-5°	+4°	12-343	12-443

Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Pro®»



- В системе предусмотрены: низкий, стандартный и высокий торк. Торк, заложенный в основание брекета.
- Точное соответствие размерам и высококачественное литье по передовой MIM-технологии с последующей полировкой выгодно отличают все наши брекет-системы от других производителей.
- Поставляются в наборе по 20 брекетов + 8 щечных трубок. Пропись щечных трубок соответствует прописи брекетов.

- Лазерная маркировка
- Анатомическая форма площадки предотвращает смещение брекета при фиксации
- Инновационный протектор, выполненный на опорной площадке увеличивает адгезию



Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Pro®»

Низкий торк

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный резец	<u>21</u> <u>11</u>	+2°	+5°	-	-	22-211	22-111
Боковой резец	<u>22</u> <u>12</u>	-5°	+9°	-	-	22-221	22-121
Клык	<u>23</u> <u>13</u>	-9°	+5°	21-231	21-131	-	-

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный и боковой резцы	31-32 <u>41-42</u>	-11°	+2°	-	-	22-311/22-321	22-411/22-421
Клык	<u>33</u> <u>43</u>	0°	+5°	21-331	21-431	-	-

Стандартный торк

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный резец	<u>21</u> <u>11</u>	+12°	+5°	-	-	22-212	22-112
Боковой резец	<u>22</u> <u>12</u>	+8°	+9°	-	-	22-222	22-122
Клык	<u>23</u> <u>13</u>	+7°	+5°	21-232	21-132	-	-
1-й и 2-й Премоляры	24-25 <u>14-15</u>	-11°	+2°	21-242/21-252	21-142/21-152	-	-

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный и боковой резцы	31-32 <u>41-42</u>	-3°	+2°	-	-	22-312/22-322	22-412/22-422
Клык	<u>33</u> <u>43</u>	+7°	+5°	21-332	21-432	-	-
1-й Премоляр	<u>34</u> <u>44</u>	-12°	+4°	21-342	21-442	-	-
2-й Премоляр	<u>35</u> <u>45</u>	-17°	+4°	21-352	21-452	-	-

Высокий торк

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный резец	<u>21</u> <u>11</u>	+22°	+5°	-	-	22-213	22-113
Боковой резец	<u>22</u> <u>12</u>	+13°	+9°	-	-	22-223	22-123
Клык	<u>23</u> <u>13</u>	+11°	+5°	21-233	21-133	-	-

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Клык	<u>33</u> <u>43</u>	+13°	+5°	21-333	21-433	-	-
1-й Премоляр	<u>34</u> <u>44</u>	-5°	+4°	21-343	21-443	-	-

Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Ultra®»

Инновационная конструкция замка типа «двойной ласточкин хвост» обеспечивает повышенный контроль торка и ротации, плавность перемещения на протяжении всего лечения и лучшие гигиенические условия полости рта.



Цветовая метка для точного и быстрого позиционирования




Дополнительный паз (0.16x0.16")
Для использования в сложных клинических случаях

Полированный паз 0.22"
обеспечивает эффективное скольжение дуги

Материал
Нержавеющая сталь высшего качества 17-4PH

«NexStep Ultra» представлена в двух прописях: MBT/Roth




2.00 mm

Округлая, полированная поверхность и низкий профиль брекета исключают раздражение слизистой оболочки полости рта и обеспечивают максимальную комфортность пациенту

- Инновационная конструкция слайд-замка с возвратно-поступательным механизмом и щелчком открытия и закрытия доказала свою надежность на протяжении всего лечения. Открытие замка еще не было никогда таким легким.
- Точное соответствие размерам и высококачественное литье по передовой MIM-технологии с последующей полировкой выгодно отличают все наши брекет-системы от других производителей.
- Поставляются в прописи Roth и MBT. В наборе 20 брекетов + 8 щечных трубок. Пропись щечных трубок соответствует прописи брекетов.

- Лазерная маркировка
- Анатомическая форма площадки предотвращает смещение брекета при фиксации
- Инновационный протектор, выполненный на опорной площадке увеличивает адгезию



Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Ultra®»

MBT

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный резец	<u>21</u> <u>11</u>	+17°	+4°	-	-	32-214	32-114
Боковой резец	<u>22</u> <u>12</u>	+10°	+8°	-	-	32-224	32-124
Клык	<u>23</u> <u>13</u>	0°	+8°	31-234	31-134	-	-
1-й и 2-й Премоляры	<u>24-25</u> <u>14-15</u>	-7°	0°	31-244/31-254	31-144/31-154	-	-

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный и боковой резцы	<u>31-32</u> <u>41-42</u>	-6°	0°	-	-	32-314/32-324	32-414/32-424
Клык	<u>33</u> <u>43</u>	0°	+3°	31-334	31-434	-	-
1-й Премоляр	<u>34</u> <u>44</u>	-12°	+2°	31-344	31-444	-	-
2-й Премоляр	<u>35</u> <u>45</u>	-17°	+2°	31-354	31-454	-	-

Roth

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный резец	<u>21</u> <u>11</u>	+12°	+5°	-	-	62-216	62-116
Боковой резец	<u>22</u> <u>12</u>	+8°	+9°	-	-	62-226	62-126
Клык	<u>23</u> <u>13</u>	-2°	+10°	61-236	61-136	-	-
1-й и 2-й Премоляры	<u>24-25</u> <u>14-15</u>	-7°	0°	61-246/61-256	61-146/61-156	-	-

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	С крючком		Без крючка	
				L	R	L	R
Центральный и боковой резцы	<u>31-32</u> <u>41-42</u>	-1°	0°	-	-	62-316/62-326	62-416/62-426
Клык	<u>33</u> <u>43</u>	-11°	+7°	61-336	61-436	-	-
1-й Премоляр	<u>34</u> <u>44</u>	-17°	0°	61-346	61-446	-	-
2-й Премоляр	<u>35</u> <u>45</u>	-22°	0°	61-356	61-456	-	-

Информация по стандартным наборам

Набор Q (20+8)	Стандартный торк
NexStep Q с крючком на 345 + 8 щечных трубок	Q1-345
Набор Pro (20+8)	Стандартный торк
NexStep Pro с крючком на 345 + 8 щечных трубок	P1-345
Набор Ultra (20+8)	Пропись MBT
NexStep Ultra с крючком на 345 + 8 щечных трубок	M1-345
Набор Ultra (20+8)	Пропись Roth
NexStep Ultra с крючком на 345 + 8 щечных трубок	R1-345
Наборы щечных трубок (4*10 штук)	Артикул
Самолигирующие щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®» на 16/26/36/46 Стандартный торк	S1-660
Щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®» на 16/26/36/46 Стандартный торк	S2-660
Щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®» на 17/27/37/47 Стандартный торк	S2-770
Щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®» на 16/26/36/46 Пропись MBT	M2-660
Щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®» на 17/27/37/47 Пропись MBT	M2-770
Щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®» на 16/26/36/46 Пропись Roth	R2-660
Щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®» на 17/27/37/47 Пропись Roth	R2-770

Самолигирующие щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®»



Номер зуба	Торк	Дистальное отклонение	Артикул
16	-18°	+15°	41-160
26	-18°	+15°	41-260
36	-28°	0°	41-360
46	-28°	0°	41-460

Щечные трубки 0.022 «NexStep Tube®»



Стандарт

Номер зуба	Торк	Дистальное отклонение	Артикул
16/26	-18°	+12°	51-160 / 51-260
36/46	-28°	+2°	51-360 / 51-460
17/27	-27°	+6°	51-170 / 51-270
37/47	-10°	+5°	51-370 / 51-470

Roth

Номер зуба	Торк	Дистальное отклонение	Артикул
16/26	-12°	+9°	51-166 / 51-266
36/46	-25°	+4°	51-366 / 51-466
17/27	-10°	+5°	51-176 / 51-276
37/47	-25°	+5°	51-376 / 51-476


MBT

Номер зуба	Торк	Дистальное отклонение	Артикул
16/26	-14°	+5°	51-164 / 51-264
36/46	-20°	0°	51-364 / 51-464
17/27	-14°	0°	51-174 / 51-274
37/47	-10°	0°	51-374 / 51-474

- TMA
- CU-NITI
- Super Elastic NITI
- Stainless Steel
- Reverse Curve NITI
- Thermal Active NITI

TMA

Прямоугольная	Размер	Овальная	Натуральная
Верхняя челюсть	0.016x0.016"	TM622-1U	TM623-1U
	0.016x0.022"	TM622-2U	TM623-2U
	0.017x0.022"	TM622-3U	TM623-3U
	0.017x0.025"	TM622-4U	TM623-4U
	0.018x0.018"	TM622-5U	TM623-5U
	0.018x0.025"	TM622-6U	TM623-6U
	0.019x0.025"	TM622-7U	TM623-7U
Нижняя челюсть	0.016x0.016"	TM622-1L	TM623-1L
	0.016x0.022"	TM622-2L	TM623-2L
	0.017x0.022"	TM622-3L	TM623-3L
	0.017x0.025"	TM622-4L	TM623-4L
	0.018x0.018"	TM622-5L	TM623-5L
	0.018x0.025"	TM622-6L	TM623-6L
	0.019x0.025"	TM622-7L	TM623-7L



CU-NITI со стопами

Круглая	Размер	Со стопами
Верхняя челюсть	0.013"	CU711-11U
	0.014"	CU711-12U
	0.016"	CU711-13U
	0.018"	CU711-14U
Нижняя челюсть	0.013"	CU711-11L
	0.014"	CU711-12L
	0.016"	CU711-13L
	0.018"	CU711-14L
Прямоугольная	Размер	Со стопами
Верхняя челюсть	0.014x0.025"	CU721-11U
	0.016x0.025"	CU721-13U
	0.018x0.025"	CU721-14U
Нижняя челюсть	0.014x0.025"	CU721-11L
	0.016x0.025"	CU721-13L
	0.018x0.025"	CU721-14L




Super Elastic NITI

Круглая	Размер	Овальная	Натуральная
Верхняя челюсть	0.012"	SE112-1U	SE113-1U
	0.014"	SE112-2U	SE113-2U
	0.016"	SE112-3U	SE113-3U
	0.018"	SE112-4U	SE113-4U
Нижняя челюсть	0.012"	SE112-1L	SE113-1L
	0.014"	SE112-2L	SE113-2L
	0.016"	SE112-3L	SE113-3L
	0.018"	SE112-4L	SE113-4L
Прямоугольная	Размер	Овальная	Натуральная
Верхняя челюсть	0.014x0.025"	SE122-0U	SE123-0U
	0.016x0.016"	SE122-1U	SE123-1U
	0.016x0.022"	SE122-2U	SE123-2U
	0.016x0.025"	SE122-02U	SE123-02U
	0.017x0.022"	SE122-3U	SE123-3U
	0.017x0.025"	SE122-4U	SE123-4U
	0.018x0.018"	SE122-05U	SE123-05U
	0.018x0.022"	SE122-5U	SE123-5U
	0.018x0.025"	SE122-6U	SE123-6U
	0.019x0.025"	SE122-7U	SE123-7U
Нижняя челюсть	0.014x0.025"	SE122-0L	SE123-0L
	0.016x0.016"	SE122-1L	SE123-1L
	0.016x0.022"	SE122-2L	SE123-2L
	0.016x0.025"	SE122-02L	SE123-02L
	0.017x0.022"	SE122-3L	SE123-3L
	0.017x0.025"	SE122-4L	SE123-4L
	0.018x0.018"	SE122-05L	SE123-05L
	0.018x0.022"	SE122-5L	SE123-5L
	0.018x0.025"	SE122-6L	SE123-6L
	0.019x0.025"	SE122-7L	SE123-7L




Stainless Steel

Круглая	Размер	Овальная	Натуральная
Верхняя челюсть	0.014"	SS112-2U	SS113-2U
	0.016"	SS112-3U	SS113-3U
	0.018"	SS112-4U	SS113-4U
	0.020"	SS112-5U	SS113-5U
Нижняя челюсть	0.014"	SS112-2L	SS113-2L
	0.016"	SS112-3L	SS113-3L
	0.018"	SS112-4L	SS113-4L
	0.020"	SS112-5L	SS113-5L
Прямоугольная	Размер	Овальная	Натуральная
Верхняя челюсть	0.014x0.025"	SS122-0U	SS123-0U
	0.016x0.016"	SS122-1U	SS123-1U
	0.016x0.022"	SS122-2U	SS123-2U
	0.016x0.025"	SS122-02U	SS123-02U
	0.017x0.022"	SS122-3U	SS123-3U
	0.017x0.025"	SS122-4U	SS123-4U
	0.018x0.018"	SS122-05U	SS123-05U
	0.018x0.022"	SS122-5U	SS123-5U
	0.018x0.025"	SS122-6U	SS123-6U
	0.019x0.025"	SS122-7U	SS123-7U
	0.020x0.020"	SS122-08U	SS123-08U
	0.021x0.025"	SS122-8U	SS123-8U
Нижняя челюсть	0.014x0.025"	SS122-0L	SS123-0L
	0.016x0.016"	SS122-1L	SS123-1L
	0.016x0.022"	SS122-2L	SS123-2L
	0.016x0.025"	SS122-02L	SS123-02L
	0.017x0.022"	SS122-3L	SS123-3L
	0.017x0.025"	SS122-4L	SS123-4L
	0.018x0.018"	SS122-05L	SS123-05L
	0.018x0.022"	SS122-5L	SS123-5L
	0.018x0.025"	SS122-6L	SS123-6L
	0.019x0.025"	SS122-7L	SS123-7L
	0.020x0.020"	SS122-08L	SS123-08L
	0.021x0.025"	SS122-8L	SS123-8L




Thermal Active NITI

Круглая	Размер	Овальная	Натуральная
Верхняя челюсть	0.012"	TA212-1U	TA213-1U
	0.014"	TA212-2U	TA213-2U
	0.016"	TA212-3U	TA213-3U
	0.018"	TA212-4U	TA213-4U
Нижняя челюсть	0.012"	TA212-1L	TA213-1L
	0.014"	TA212-2L	TA213-2L
	0.016"	TA212-3L	TA213-3L
	0.018"	TA212-4L	TA213-4L
Прямоугольная	Размер	Овальная	Натуральная
Верхняя челюсть	0.014x0.025"	TA222-0U	TA223-0U
	0.016x0.016"	TA222-1U	TA223-1U
	0.016x0.022"	TA222-2U	TA223-2U
	0.016x0.025"	TA222-02U	TA223-02U
	0.017x0.022"	TA222-3U	TA223-3U
	0.017x0.025"	TA222-4U	TA223-4U
	0.018x0.018"	TA222-05U	TA223-05U
	0.018x0.022"	TA222-5U	TA223-5U
	0.018x0.025"	TA222-6U	TA223-6U
	0.019x0.025"	TA222-7U	TA223-7U
Нижняя челюсть	0.014x0.025"	TA222-0L	TA223-0L
	0.016x0.016"	TA222-1L	TA223-1L
	0.016x0.022"	TA222-2L	TA223-2L
	0.016x0.025"	TA222-02L	TA223-02L
	0.017x0.022"	TA222-3L	TA223-3L
	0.017x0.025"	TA222-4L	TA223-4L
	0.018x0.018"	TA222-05L	TA223-05L
	0.018x0.022"	TA222-5L	TA223-5L
	0.018x0.025"	TA222-6L	TA223-6L
	0.019x0.025"	TA222-7L	TA223-7L



Reverse Curve NITI

Круглая	Размер	Артикул
Верхняя челюсть	0.014"	RC311-2U
	0.016"	RC311-3U
	0.018"	RC311-4U
Нижняя челюсть	0.014"	RC311-2L
	0.016"	RC311-3L
	0.018"	RC311-4L
Прямоугольная	Размер	Артикул
Верхняя челюсть	0.016x0.016"	RC321-1U
	0.016x0.022"	RC321-2U
	0.017x0.022"	RC321-3U
	0.017x0.025"	RC321-4U
	0.018x0.022"	RC321-5U
	0.018x0.025"	RC321-6U
	0.019x0.025"	RC321-7U
Нижняя челюсть	0.016x0.016"	RC321-1L
	0.016x0.022"	RC321-2L
	0.017x0.022"	RC321-3L
	0.017x0.025"	RC321-4L
	0.018x0.022"	RC321-5L
	0.018x0.025"	RC321-6L
	0.019x0.025"	RC321-7L



Рекламная продукция для клиник



NexStep Q®



NexStep Pro®



NexStep Ultra®

Информационный баннер для клиник размером 1.5x1м.



